

Garant
Tête de coupe QuickTurn, à gauche, Carré / plaquette: 25/11mm

Données de commande

N° commande	250607 25/11
GTIN	4045197650412
Classe d'article	21U

Description
Avantage(s):

Changement de plaquette sans outil. **Déverrouillage par simple pression d'un bouton – Remplacement de l'arête – Verrouillage de la bride.** Réduction simple et pratique des temps morts. Force de serrage uniforme, grande garantie d'interchangeabilité, sans entretien.

Arrosage interne: non

Code ISO porte-outils: DDJNR/L 2525M11

Plaquette adaptée: DN.. 1104..

Largeur fonctionnelle L₄: 32 mm

Longueur de tête L₁: 48,5 mm

Longueur totale L: 150 mm

Sous-plaquette: 259031 8

Description technique

Taille plaquette	11 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Longueur de tête L ₁	48,5 mm
Sous-plaquette	259031 8
Taille de queue	25 mm
Plaquette adaptée	DN.. 1104..
Bride	259038 6
Code ISO porte-outils	DDJNR/L 2525M11

Vis pour sous-plaquette	259025 5
Longueur totale L	150 mm
Série	QuickTurn
Type d'utilisation	à gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Bride de serrage	259350
Sous-plaquette Type 8	259031 8
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis pour sous-plaquette Type 5	259025 5
Vis pour sous-plaquette	259174
Bride de serrage Type 6	259038 6
Sous-plaquette	259211