

LOCTITE**Produit d'étanchéité pour filetages, 50 ml, ID fabricant: 511**

Données de commande

N° commande	083321 511
GTIN	5010266002996
Classe d'article	04L

Description

Exécution:

Les produits d'étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d'étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l'air, à l'eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un **contact de surface complet** garantit une **étanchéité à 100%**. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l'aide d'un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n'obstruent pas les filtres ni les clapets.

Utilisation:

Convient aux filets métalliques jusqu'à M80 / R3.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392.

Description technique

Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M80
Pour tailles de filetages en pouces	3 pouce

Référence fabricant	LOCTITE 511
Couple initial de décollement min.	6 Nm
Utilisable après	72 h
Température de stockage	8 - 21 °C
Contenance	50 ml
pour applications	Produits d'étanchéité pour filetages
Viscosité dynamique	9000 - 22000 mPas
Maniabilité après	10 min
Base chimique	Ester de diméthacrylate
pour matériau	Métal
Plage de températures	-55 - 150 °C
Ecart maximal	0,15 mm
Forme	pâteux
Couleur	blanc
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Classe de résistance	Faible
Densité	1,05 g/cm ³
Attribut des noms de produit	50 ml
Type de produit	Produits d'étanchéité