

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/12mm**


## Données de commande

N° commande	260032 25/12
GTIN	4045197652270
Classe d'article	21T

## Description technique

Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	30 mm
Déport $L_3$	17 mm
Code ISO porte-outils	A25R SCLCR/L12
Jeu de vis pour plaquettes	269028 9
Taille plaquette	12 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage $L_2$	24 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Ø queue $D_5$	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX20	674248 TX20
Jeu de vis pour plaquettes Type 20	269028 20
Jeu de vis pour plaquettes Type 9	269028 9
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500