


Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/09mm

Données de commande

N° commande	260029 16/09
GTIN	4960664541201
Classe d'article	25U

Description
Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.

Arrosage interne: oui

Ø queue D_s : 16 mm

Code ISO porte-outils: A16Q SCLCR/L09

Angle d'attaque κ : 95 degré

Plaquette adaptée: CC.. 09T3..

Ø pré-perçage min. D_{min} : 18 mm

Déport L_3 : 9 mm

Description technique

Taille plaquette	9 mm
Vis pour plaquette	269022 3
Code ISO porte-outils	A16Q SCLCR/L09
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Déport L_3	9 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	18 mm
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage L_2	15 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	16 mm
Type d'utilisation	Gauche

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Norme	DIN 8024
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Vis de serrage Type 3	269022 3
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Vis de serrage	269406