

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 32/15mm**

Données de commande

N° commande	250626 32/15
GTIN	4045197650603
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Déport L_3	22 mm
Sous-plaquette	259031 28
Taille plaquette	15 mm
Levier	259015 8
Jeu de ressorts	259044 2
Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm
Vis de levier	259018 7
Code ISO porte-outils	A32S PDUNR/L15
Longueur totale L	250 mm
Hauteur de serrage L_2	31 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D_s	32 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

VIS DE LEVIER Type 7	259018 7
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Levier Type 8	259015 8
Sous-plaquette Type 28	259031 28
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500