

## Elingue à chaînes 2 brins, Longueur utile: 3m



### Données de commande

N° commande	086427 3
GTIN	4032378140619
Classe d'article	08Y

### Description

#### Exécution:

Elingues à chaîne avec marquage H (homologation de l'association professionnelle allemande).  
Elingue à chaînes très résistante avec crochets à chape et chaîne vernie noire.

#### Remarque(s):

Autres dimensions et modèles (p. ex. linguet de sécurité) disponibles sur demande.

### Description technique

Longueur utile	3 m
Ø chaîne	10 mm
Charge admissible WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	4250 kg
Charge admissible WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	3150 kg
Type de produit	Elingues à chaînes

