

**Garant****Porte-outils à levier, à gauche, Dimension queue / plaquette: 16/11mm****Données de commande**

N° commande	250611 16/11
GTIN	4045197650535
Classe d'article	21T

**Description technique**

Code ISO porte-outils	PDJNR/L 1616H11
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	20 mm
Vis de levier	259018 6
Jeu de ressorts	259044 4
Taille de queue	16 mm
Plaquette adaptée	DN.. 1104..
Taille plaquette	11 mm
Sous-plaquette	259031 7
Longueur de tête L <sub>1</sub>	25 mm
Levier	259015 7
Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Longueur totale L	100 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré

## Fiche technique

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

Levier Type 7	259015 7
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2,5 mm	674242 2,5
Jeu de ressorts 10 pièces Type 4	259044 4
Sous-plaquette Type 7	259031 7
Jeu de poinçons 10 pièces Type 3	259047 3
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500