



Enrouleur de câble avec noyau en acier, Type: 25N-4



Données de commande

N° commande	081106 25N-4
GTIN	4007123687633
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles sont conformes aux dispositions DGUV I 203-006 (anciennement BGI 608).

Enrouleur de câble robuste avec corps en tôle d'acier, isolation de protection à l'avant et à l'arrière.

Description technique

Longueur câble	25 m
Nombre de prises	4
Matériau tambour	Tôles d'acier
Longueur	22 mm
Hauteur	39 mm
Intensité nominale	16 A
Classe de câble	H07RN-F

Fiche technique

Nombre de prises de type F	4
Indice de protection IP	IP 44
Tension	230 V
Matériau câble	Caoutchouc-néoprène
antichocs et protection contre les projections d'eau	Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Couleur du câble	noir
Puissance nominale déroulé	3500 (16 A) W
Largeur	30,5 mm
Conception du câble	3G2,5
Nombre de prises 230 V	4
Système de diagnostic disponible	oui
Type de produit	Enrouleurs de câbles