



Enrouleur de câble avec noyau en acier, Type: 50B-4



Données de commande

N° commande	081106 50B-4
GTIN	4007123687671
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles sont conformes aux dispositions DGUV I 203-006 (anciennement BGI 608).

Enrouleur de câble robuste avec corps en tôle d'acier, isolation de protection à l'avant et à l'arrière.

Description technique

Intensité nominale	16 A
Tension	230 V
Matériau câble	PUR (polyuréthane)
Longueur câble	50 m
Nombre de prises de type F	4
Classe de câble	H07BQ-F
Conception du câble	3G1,5

Fiche technique

Longueur	32 mm
antichocs et protection contre les projections d'eau	Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Matériau tambour	Tôles d'acier
Nombre de prises	4
Largeur	20 mm
Couleur du câble	Rouge
Nombre de prises 230 V	4
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Hauteur	40 mm
Système de diagnostic disponible	oui
Puissance nominale déroulé	3500 (16 A) W
Indice de protection IP	IP 44
Type de produit	Enrouleurs de câbles