

**Garant****Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 40/12mm**

## Données de commande

N° commande	260033 40/12
GTIN	4045197652379
Classe d'article	21T

## Description technique

Code ISO porte-outils	A40T SCLCR/L12
Déport L <sub>3</sub>	27 mm
Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Vis pour sous-plaquette	269013 5
Sous-plaquette	269005 6
Jeu de vis pour plaquettes	269028 20
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	49 mm
Taille plaquette	12 mm
Longueur totale L	300 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	38,5 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D <sub>s</sub>	40 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

## Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 5	269013 5
Jeu de vis pour plaquettes Type 20	269028 20
Sous-plaquette Type 6	269005 6
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500