

Garant
Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 40/12mm


Données de commande

N° commande	260032 40/12
GTIN	4045197652294
Classe d'article	21T

Description technique

Sous-plaquette	269005 6
Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Ø pré-perçage min. D_{min}	49 mm
Code ISO porte-outils	A40T SCLCR/L12
Déport L_3	27 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 20
Vis pour sous-plaquette	269013 5
Taille plaquette	12 mm
Longueur totale L	300 mm
Hauteur de serrage L_2	38,5 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	40 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Sous-plaquette Type 6	269005 6
Vis pour sous-plaquette Type 5	269013 5
Jeu de vis pour plaquettes Type 20	269028 20
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500