



Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/09mm



Données de commande

N° commande	260029 20/09
GTIN	4960664541225
Classe d'article	25U

Description

Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.

Arrosage interne: oui

Ø queue D_s : 20 mm

Code ISO porte-outils: A20R SCLCR/L09

Angle d'attaque κ : 95 degré

Plaquette adaptée: CC.. 09T3..

Ø pré-perçage min. D_{min} : 22 mm

Déport L_3 : 11 mm

Description technique

Taille plaquette	9 mm
Vis pour plaquette	269022 3
Code ISO porte-outils	A20R SCLCR/L09
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Ø pré-perçage min. D_{min}	22 mm
Déport L_3	11 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	19 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	20 mm
Type d'utilisation	Gauche

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Norme	DIN 8024
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vis de serrage Type 3	269022 3
Vis de serrage	269406