

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 40/15mm**


## Données de commande

N° commande	250626 40/15
GTIN	4045197650610
Classe d'article	21T

## Description technique

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	50 mm
Code ISO porte-outils	A40T PDUNR/L15
Déport $L_3$	27 mm
Vis de levier	259018 7
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Taille plaquette	15 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Jeu de ressorts	259044 2
Levier	259015 8
Sous-plaquette	259031 28
Longueur totale L	300 mm
Hauteur de serrage $L_2$	38,5 mm
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Ø queue $D_s$	40 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Sous-plaquette Type 28	259031 28
Levier Type 8	259015 8
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
VIS DE LEVIER Type 7	259018 7
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500