

Garant
CC.T 09T304, Nuance: HB7020


Données de commande

N° commande	260058 HB7020
GTIN	4045197699404
Classe d'article	21G

Description

CC.T 09T304 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SS

Tolérance: ZA

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f : 0,05 - 2,5 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 150 - 400 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 400 m/min
Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	SS

Avance f	0,05 - 2,5 mm/tr
Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage