

Garant**Porte-outils à levier, à gauche, Dimension queue / plaquette: 20/11 mm****Données de commande**

N° commande	250611 20/11
GTIN	4045197650542
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de ressorts	259044 4
Taille plaquette	11 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Longueur de tête L ₁	28 mm
Plaquette adaptée	DN.. 1104..
Code ISO porte-outils	PDJNR/L 2020K11
Sous-plaquette	259031 7
Taille de queue	20 mm
Levier	259015 7
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Vis de levier	259018 6
Longueur totale L	125 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de poinçons 10 pièces Type 3	259047 3
Levier Type 7	259015 7
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
Jeu de ressorts 10 pièces Type 4	259044 4
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2,5 mm	674242 2,5
Sous-plaquette Type 7	259031 7
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500