

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 8/06mm**

Données de commande

N° commande	260033 8/06
GTIN	4045197652300
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	6 mm
Taille plaquette	6 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Code ISO porte-outils	A08H SCLCR/L06
Ø pré-perçage min. D_{min}	10 mm
Longueur totale L	100 mm
Hauteur de serrage L_2	7 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	8 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500