

**Garant****Barre d'alésage, acier, à gauche, Ø queue / dim. plaque: 20/11 mm**

## Données de commande

N° commande	250627 20/11
GTIN	4045197650627
Classe d'article	21T

## Description technique

Levier	259015 10
Code ISO porte-outils	A20Q PDUNR/L11
Déport $L_3$	16 mm
Taille plaque	11 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	25 mm
Plaque adaptée	DN.. 1104..
Vis de levier	259018 12
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage $L_2$	19 mm
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Ø queue $D_s$	20 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Levier Type 10

259015 10

VIS DE LEVIER Type 12

259018 12