



## Jeu de barres d'alésage en acier avec Al, à droite, Type: SET09



### Données de commande

N° commande	260036 SET09
GTIN	4045197657701
Classe d'article	29W

### Description

#### Livraison:

En coffret plastique.

### Description technique

Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Code ISO porte-outils	A25R SCLCR/L09
Code ISO porte-outils	A20R SCLCR/L09
Code ISO porte-outils	A16Q SCLCR/L09
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	20 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	25 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	28 mm
Hauteur de serrage $L_2$	15 mm
Hauteur de serrage $L_2$	18 mm

Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	23 mm
Déport L <sub>3</sub>	10,7 mm
Déport L <sub>3</sub>	10,5 mm
Déport L <sub>3</sub>	14,5 mm
Longueur totale L	180 mm
Longueur totale L	200 mm
Longueur totale L	200 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Barre d'alésage, acier Ø queue / dim. plaquette 20/09 mm	260032 20/09
Barre d'alésage, acier Ø queue / dim. plaquette 16/09 mm	260032 16/09
Barre d'alésage, acier Ø queue / dim. plaquette 25/12 mm	260032 25/12
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500