


**Garant****DNMG 110408, Nuance: HB7020****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 250654 HB7020 |
| GTIN             | 4045197699251 |
| Classe d'article | 21G           |

**Description**

DNMG 110408 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 150 - 400 m/min**Description technique**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Avance f                                      | 0,1 - 0,4 mm/tr          |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,3 - 2 mm               |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 150 - 400 m/min          |
| Brise-copeaux                                 | SS                       |
| Condition de coupe                            | Légèrement intermittente |
| Rayon d'angle                                 | 0,8 mm                   |
| Application principale                        | P                        |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nuance                      | HB7020                  |
| Classement finition/ébauche | Finition                |
| Type d'outils               | Carbure                 |
| Code ISO plaquette          | DNMG 110408             |
| Nombre de changements/dents | 4                       |
| Type de produit             | Plaquette pour tournage |