

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 8/06mm**


## Données de commande

N° commande	260032 8/06
GTIN	4045197652225
Classe d'article	21T

## Description technique

Code ISO porte-outils	A08H SCLCR/L06
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Taille plaquette	6 mm
Déport L <sub>3</sub>	6 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	10 mm
Longueur totale L	100 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	7 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D <sub>s</sub>	8 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500