

**Garant****Barre d'alésage, acier, à gauche, Ø queue / dim. plaque: 25/11 mm**

## Données de commande

N° commande	250627 25/11
GTIN	4045197650634
Classe d'article	21T

## Description technique

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	32 mm
Vis de levier	259018 6
Plaque adaptée	DN.. 1104..
Levier	259015 7
Taille plaque	11 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Jeu de ressorts	259044 4
Déport $L_3$	18,5 mm
Code ISO porte-outils	A25R PDUNR/L11
Sous-plaque	259031 7
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage $L_2$	24 mm
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Ø queue $D_5$	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

## Accessoires

Levier Type 7	259015 7
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2,5 mm	674242 2,5
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Sous-plaquette Type 7	259031 7
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500