

**Porte-outils à levier, à gauche, Dimension queue / plaque: 20/15mm****Données de commande**

N° commande	250611 20/15
GTIN	4045197650566
Classe d'article	21T

**Description technique**

Sous-plaquette	259031 28
Code ISO porte-outils	PDJNR/L 2020K15
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Longueur de tête L <sub>1</sub>	35 mm
Jeu de ressorts	259044 2
Levier	259015 8
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm
Vis de levier	259018 7
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Taille plaquette	15 mm
Taille de queue	20 mm
Longueur totale L	125 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré

## Fiche technique

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

Sous-plaquette Type 28	259031 28
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Levier Type 8	259015 8
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
VIS DE LEVIER Type 7	259018 7
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500