

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 12/06mm**

Données de commande

N° commande	260033 12/06
GTIN	4045197652324
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	9 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Code ISO porte-outils	A12L SCLCR/L06
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Taille plaquette	6 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	16 mm
Longueur totale L	140 mm
Hauteur de serrage L_2	11 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500