

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 10/06mm**

Données de commande

N° commande	260032 10/06
GTIN	4045197652232
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	A10K SCLCR/L06
Taille plaquette	6 mm
Déport L ₃	7 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Ø pré-perçage min. D _{min}	12 mm
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L ₂	9 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D ₅	10 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500
