

**Garant****Porte-outils à levier, à gauche, Dimension queue / plaquette: 25/15mm****Données de commande**

N° commande	250611 25/15
GTIN	4045197650573
Classe d'article	21T

**Description technique**

Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Taille de queue	25 mm
Jeu de ressorts	259044 2
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Longueur de tête L <sub>1</sub>	35 mm
Vis de levier	259018 7
Sous-plaquette	259031 28
Taille plaquette	15 mm
Levier	259015 8
Code ISO porte-outils	PDJNR/L 2525M15
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Longueur totale L	150 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

VIS DE LEVIER Type 7	259018 7
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Sous-plaquette Type 28	259031 28
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Levier Type 8	259015 8
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500