

**Garant****Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/09mm**

## Données de commande

N° commande	260033 16/09
GTIN	4045197652331
Classe d'article	21T

## Description technique

Ø pré-perçage min. $D_{min}$	20 mm
Taille plaquette	9 mm
Code ISO porte-outils	A16Q SCLCR/L09
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Déport $L_3$	11 mm
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage $L_2$	14 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Ø queue $D_s$	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500