

**Garant****Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 12/06mm**

## Données de commande

N° commande	260032 12/06
GTIN	4045197652249
Classe d'article	21T

## Description technique

Code ISO porte-outils	A12L SCLCR/L06
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Déport $L_3$	9 mm
Taille plaquette	6 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Longueur totale L	140 mm
Hauteur de serrage $L_2$	11 mm
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Ø queue $D_5$	12 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500

---