

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/09mm**

Données de commande

N° commande	260033 20/09
GTIN	4045197652348
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Ø pré-perçage min. D_{min}	25 mm
Taille plaquette	9 mm
Déport L_3	13 mm
Code ISO porte-outils	A20R SCLCR/L09
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	18 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	20 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500