

Garant

Conduits d'arrosage HSK, Pour HSK: 40F



Données de commande

N° commande	309880 40F
GTIN	4069515023443
Classe d'article	39Z

Description

Exécution:

Joint torique spécial jusqu'à 120 bars, variation angulaire de $\pm 1^\circ$, poli, avec 2 bagues d'étanchéité.

Joints Viton® résistants aux lubrifiants.

- Surface polie finement, trempée et brunie.
- Deux rayons de transition polis.
- Mobilité totale grâce à deux joints toriques.
- Manchon fileté traité avec flancs de filet laminés à forte densité.

Avec filtre (ouverture de maille 100 µm) pour un arrosage propre.

Description:

Conduit d'arrosage HSK – petite pièce, grands effets! Avec jusqu'à un millier de changements d'outils par jour, il est important d'assurer une interface propre et surtout sûre entre le conduit d'arrosage et le joint de la broche de la machine.

Adapté(s) pour:

Porte-outils HSK.

Remarque(s):

Utilisation uniquement jusqu'à une pression de 80 bars (sinon l'ensemble de la sécurité de montage, y compris le filtre, risque d'être éjecté du tube).

Description technique

Ø D	8 mm
Pour porte-outils	HSK 40

Fiche technique

Filetage M	M12×1
Longueur totale L	29 mm
Pression maximale	120 bar
Variation angulaire	±1 degré
Traitement de surface	polie
Type de produit	Conduit d'arrosage