

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/12mm**

Données de commande

N° commande	260033 25/12
GTIN	4045197652355
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Taille plaquette	12 mm
Déport L ₃	17 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 9
Ø pré-perçage min. D _{min}	30 mm
Code ISO porte-outils	A25R SCLCR/L12
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L ₂	24 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D _s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX20	674248 TX20
Jeu de vis pour plaquettes Type 9	269028 9
Jeu de vis pour plaquettes Type 20	269028 20
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500