

**Garant****Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 25/11 mm****Données de commande**

N° commande	250610 25/11
GTIN	4045197650504
Classe d'article	21T

**Description technique**

Jeu de ressorts	259044 4
Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Levier	259015 7
Plaquette adaptée	DN.. 1104..
Code ISO porte-outils	PDJNR/L 2525M11
Sous-plaquette	259031 7
Taille plaquette	11 mm
Taille de queue	25 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	33 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Vis de levier	259018 6
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

Jeu de ressorts 10 pièces Type 4	259044 4
Levier Type 7	259015 7
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2,5 mm	674242 2,5
Sous-plaquette Type 7	259031 7
Jeu de poinçons 10 pièces Type 3	259047 3
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500