

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 32/12mm**

Données de commande

N° commande	260033 32/12
GTIN	4045197652362
Classe d'article	21T

Description technique

Sous-plaquette	269005 6
Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm
Taille plaquette	12 mm
Déport L_3	22 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 20
Code ISO porte-outils	A32S SCLCR/L12
Vis pour sous-plaquette	269013 5
Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Longueur totale L	250 mm
Hauteur de serrage L_2	31 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	32 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 5	269013 5
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Sous-plaquette Type 6	269005 6
Jeu de vis pour plaquettes Type 20	269028 20
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500