

Garant**Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 20/15mm****Données de commande**

N° commande	250610 20/15
GTIN	4045197650511
Classe d'article	21T

Description technique

Levier	259015 8
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Sous-plaquette	259031 28
Vis de levier	259018 7
Taille de queue	20 mm
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Code ISO porte-outils	PDJNR/L 2020K15
Jeu de ressorts	259044 2
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Taille plaquette	15 mm
Longueur de tête L ₁	35 mm
Longueur totale L	125 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
Sous-plaquette Type 28	259031 28
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
VIS DE LEVIER Type 7	259018 7
Levier Type 8	259015 8
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500