

LOCTITE**Produit d'étanchéité pour filetages, 50 ml, ID fabricant: 572**

Données de commande

N° commande	083321 572
GTIN	5010266572321
Classe d'article	04L

Description

Exécution:

Les produits d'étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d'étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l'air, à l'eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un **contact de surface complet** garantit une **étanchéité à 100%**. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l'aide d'un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n'obstruent pas les filtres ni les clapets.

Utilisation:

Durcissement lent, pour raccords, robinets et clapets.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392.

Description technique

Pour tailles de filetages en pouces	3 pouce
Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M80

Utilisable après	72 h
Couple initial de décollement min.	7 Nm
Référence fabricant	LOCTITE 572
Température de stockage	8 - 21 °C
Maniabilité après	12 min
Couleur	blanc
Viscosité dynamique	14400 - 28600 mPas
pour applications	Filetage gaz
pour applications	Raccords
Contenance	50 ml
Ecart maximal	0,1 mm
Base chimique	Ester de diméthacrylate
pour matériau	Métal
Forme	pâteux
Point d'éclair	93 °C
Plage de températures	-55 - 150 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Classe de résistance	Moyen
Attribut des noms de produit	50 ml
Type de produit	Produits d'étanchéité