

**Garant****CC.T 060204, Nuance: HB7020**

## Données de commande

N° commande	260052 HB7020
GTIN	4045197699282
Classe d'article	21G

## Description

CC.T 060204 HB7020 Nuance: HB7020

Brise-copeaux: SS

Tolérance: ZA

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,05 - 2,5 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 150 - 400 m/min

## Description technique

Brise-copeaux	SS
Application principale	P
Avance f	0,05 - 2,5 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	150 - 400 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HB7020
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 060204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage