

Garant
Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm


Données de commande

N° commande	250626 20/11
GTIN	4045197650580
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L_3	16 mm
Plaquette adaptée	DN.. 1104..
Taille plaquette	11 mm
Levier	259015 10
Ø pré-perçage min. D_{min}	25 mm
Code ISO porte-outils	A20Q PDUNR/L11
Vis de levier	259018 12
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage L_2	19 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Ø queue D_s	20 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Levier Type 10

259015 10

VIS DE LEVIER Type 12

259018 12