

Garant
CC.T 09T304, Nuance: CU7010


Données de commande

N° commande	260058 CU7010
GTIN	4045197667403
Classe d'article	21G

Description

CC.T 09T304 CU7010 Nuance: CU7010

Brise-copeaux: SS

Tolérance: ZA

 Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

 Avance f : 0,05 - 0,25 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 90 - 210 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 210 m/min
Brise-copeaux	SS
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	80 - 140 m/min
Condition de coupe	Continue
Application secondaire	M
Avance f	0,05 - 0,25 mm/tr

Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Nuance	CU7010
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Cermet
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage