

**Garant****Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 32/15mm****Données de commande**

N° commande	250610 32/15
GTIN	4045197654618
Classe d'article	21T

**Description technique**

Sous-plaquette	259031 28
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Longueur de tête L <sub>1</sub>	36 mm
Taille plaquette	15 mm
Vis de levier	259018 7
Jeu de ressorts	259044 2
Taille de queue	32 mm
Code ISO porte-outils	PDJNR/L 3232P15
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	40 mm
Levier	259015 8
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Longueur totale L	170 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

Levier Type 8	259015 8
VIS DE LEVIER Type 7	259018 7
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Sous-plaquette Type 28	259031 28
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500