

**Garant****Barre d'alésage pour usinage de gorges, Gauche, Ø queue DS / largeur de gorge w: 25/5mm****Données de commande**

N° commande	273791 25/5
GTIN	4045197640390
Classe d'article	21W

**Description****Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

**Description technique**

$t_{\max}$ Usinage intérieur	9,5 mm
Largeur de gorge w	5 mm
Vis	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Déport $L_3$	19 mm
Ø pré-perçage min. $D_{\min}$	32 mm
Longueur totale L	250 mm
Longueur de col $L_1$ porte-outils en retrait	40 mm
Ø queue $D_s$	25 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Vis de blocage Type 8	279815 8
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX20	674248 TX20
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500