

Garant**Barre d'alésage pour usinage de gorges, Gauche, Ø queue DS / largeur de gorge w: 40/5mm****Données de commande**

N° commande	273791 40/5
GTIN	4045197640512
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Réalisation en acier à outils haute résistance ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). En association avec la fixation convexe de la plaquette, il est possible d'atteindre une résistance maximale aux forces axiales et radiales, ce qui permet une augmentation sensible de la qualité d'état de surface et de la productivité.

Description technique

Vis	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Déport L_3	27 mm
Ø pré-perçage min. D_{\min}	49 mm
Largeur de gorge w	5 mm
t_{\max} Usinage intérieur	13 mm
Longueur totale L	350 mm
Longueur de col L_1 porte-outils en retrait	60 mm
Ø queue D_s	40 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX20	674248 TX20
Vis de blocage Type 8	279815 8
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500