

Garant
Porte-outil droit – extérieur 0°, droite, Largeur queue b: 20mm

Données de commande

N° commande	273800 20
GTIN	4045197499912
Classe d'article	21W

Description
Exécution:

- **Assemblage extrêmement rigide et serrage précis entre le porte-plaquettes et le porte-outils grâce à la surface de contact dentée.**
- **Pour garantir un assemblage optimal, le couple de serrage maximum de la vis de montage est gravé au laser sur la queue.**
- **Précision de positionnement maximale et résistance extrême aux forces de coupe axiales et radiales.**

Adapté(s) pour :

Porte-plaquettes 273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Porte-plaquettes à commander séparément.

 Longueur de tête L₁: 38 mm

Longueur totale L: 138 mm

 L₂: 22,5 mm

Vis: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Description technique

Longueur de tête L ₁	38 mm
L ₂	22,5 mm
Largeur queue b	20 mm
Vis	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Longueur totale L	138 mm
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Porte-outils

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Vis de blocage Type 9	279815 9
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Vis de blocage	279910
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25