

Garant**Porte-outil coudé – extérieur 90°, Gauche, Largeur queue b: 25mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 273806 25 |
| GTIN | 4045197500014 |
| Classe d'article | 21W |

Description**Exécution:**

- **Assemblage extrêmement rigide et serrage précis entre le porte-plaquettes et le porte-outils grâce à la surface de contact dentée.**
- **Pour garantir un assemblage optimal, le couple de serrage maximum de la vis de montage est gravé au laser sur la queue.**
- **Précision de positionnement maximale et résistance extrême aux forces de coupe axiales et radiales.**

Adapté(s) pour :

Porte-plaquettes 273820; 273822; 273824; 273828.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Porte-plaquettes à commander séparément.

Longueur de tête L₁: 20,5 mm

Longueur totale L: 160 mm

L₂: 38 mm

Vis: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Description technique

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Longueur de tête L ₁ | 20,5 mm |
| Largeur queue b | 25 mm |
| L ₂ | 38 mm |
| Vis | 279815 9 (TX25; 6 Nm) |

| | |
|--------------------|--------------|
| Longueur totale L | 160 mm |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Type de produit | Porte-outils |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX25 | 674248 TX25 |
| Vis de blocage Type 9 | 279815 9 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm | 659906 1600 |
| Vis de blocage | 279910 |
| Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm | 659874 50 |