

Garant
Mandrin de frettage avec arrosage, SA 50 court, Ø serrage D1: 12mm

Données de commande

N° commande	302292 12
GTIN	4045197288516
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

- **Acier réfractaire.**
- **Réf. 3–5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.**
- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**

Avec **arrosage** et filetages obturables.

Arrosage avec Ø serrage D1: 3, 4 et 5 mm non obturable.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308800, clés de serrage AB 308820 – 308835, rallonges pour mandrins de frettage 302410 – 302419. Appareils de frettage, accessoires 354210 – 354450, jeu de vis d'équilibrage 309906 réf. 180.

Description technique

Longueur de col cote A	80 mm
Ø D ₂	24 mm
Ø serrage D ₁	12 mm
Ø ext. D	31,4 mm
Arrosage	Obturable

Support	SA 50 court
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin de frettage

Accessoires

Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tiretteétanche Pour cône 50	308660 50
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
TiretteType B Pour cône 50	308640 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308760 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
Adaptateur de refroidissement court4,5° Pour Ø serrage 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Rallonge pour mandrin de frettage 4,5°sans vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Rallonge pour mandrin de frettage 4,5°avec vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
Rallonge pour mandrin de frettage 3°, anti-vibratoire Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50
	302410 25/12

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 25/12 mm

Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50

308820 50

Adaptateur de base Pour SA pour queue conique SA 50

354225 50

Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 12-20 mm

354240 12-20

Tirette 90° étanche Pour cône 50

308790 50

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° avec vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 25/12 mm

302412 25/12

Tirette 90° étanche Pour cône 50

308795 50

Tirette 60° étanche Pour cône 50

308785 50

Appareils de frettage Type SU1

354210 SU1

Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 6-12 mm

354240 6-12

Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 9,1-12 mm

354236 9,1-12

Tirette Type A Pour cône 50

308600 50

Unités de refroidissement Type CU1

354215 CU1

Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50

308720 50

Tirette 45° étanche Pour cône 50

308765 50

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 32/12 mm

302416 32/12

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 32/12 mm

302410 32/12