

Garant**Barre d'alésage, droite, Ø DS: 32mm****Données de commande**

N° commande	273810 32
GTIN	4045197500038
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

- **Assemblage extrêmement rigide et serrage précis entre le porte-plaquettes et le porte-outils grâce à la surface de contact dentée.**
- **Pour garantir un assemblage optimal, le couple de serrage maximum de la vis de montage est gravé au laser sur la queue.**
- **Précision de positionnement maximale et résistance extrême aux forces de coupe axiales et radiales.**

Adapté(s) pour :

Porte-plaquettes 273812; 273815; 273817; 273826.

Livraison:

Vis de montage incluses.

Remarque(s):

Porte-plaquettes à commander séparément.

Ø queue D_s: 32 mm

Déport L₃: 18,5 mm

Longueur de tête L₁: 38 mm

Longueur totale L: 263 mm

Vis: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Description technique

Vis	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Déport L ₃	18,5 mm
Longueur de tête L ₁	38 mm
Longueur totale L	263 mm

Ø queue D _s	32 mm
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Vis de blocage	279910
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Vis de blocage Type 9	279815 9