



## Lampe sans fil à LED Version 0 sans batterie, 18 V, Type: M18TLED



### Données de commande

N° commande	073211 M18TLED
GTIN	4002395380220
Classe d'article	07A

### Description

**Exécution:**

Lampes robustes à batterie li-ion de forte luminosité Avec lampe à LED réglable.

Tête de lampe réglable sur 135°.

**Adapté(s) pour:**

Batteries 18 V Milwaukee (073816 MB18 et 073827 MB18).

**Livraison:**

**Lampe sans fil sans batterie ni chargeur.**

### Description technique

Référence fabricant	M18TLED-0
Tension de la batterie	18 V
Nombre de batteries incluses	0
Type de batterie	Lithium-ion
Poids sans batterie	300 g
Flux lumineux	120 lm

Ampoule	Module de LED
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Plage de pivotement	135 degré
Zone ATEX	aucune
Attribut des noms de produit	18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Type de produit	Lampes de travail

---

## Accessoires

Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18	073816 MB18
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C