

LOCTITE**Produit d'étanchéité pour filetages, 50 ml, ID fabricant: 577**

Données de commande

N° commande	083321 577
GTIN	5010266011998
Classe d'article	04L

Description

Exécution:

Les produits d'étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d'étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l'air, à l'eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un **contact de surface complet** garantit une **étanchéité à 100%**. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l'aide d'un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n'obstruent pas les filtres ni les clapets.

Utilisation:

Étanchement immédiat pour les basses pressions, convient à tous les métaux.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392.

Description technique

Pour tailles de filetages en pouces	3 pouce
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M80
Utilisable après	1 h

Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Couple initial de décollement min.	33 Nm
Référence fabricant	LOCTITE 577
Plage de températures	-55 - 180 °C
Ecart maximal	0,25 mm
Viscosité dynamique	70000 - 130000 mPas
Base chimique	Ester de diméthacrylate
Température de stockage	8 - 21 °C
Couleur	Jaune
Contenance	50 ml
pour matériau	Métal
Maniabilité après	20 min
Point d'éclair	93 °C
Forme	liquide
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	24 mois
Classe de résistance	Moyen
Densité	1,15 g/cm ³
Attribut des noms de produit	50 ml
Type de produit	Produits d'étanchéité