

Garant
Mandrin de frettage avec arrosage, SA 40 A = 130, Ø serrage D1: 16mm

Données de commande

N° commande	302267 16
GTIN	4045197646262
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

Avec **arrosage** et filetages obturables.

Arrosage avec Ø serrage D1: 3, 4 et 5 mm non obturable.

- **Acier réfractaire.**
- **Réf. 3–5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.**
- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308800, clés de serrage AB 308820 – 308835, rallonges pour mandrins de frettage 302410 – 302419. Appareils de frettage, accessoires 354210 – 354450, jeu de vis d'équilibrage 309906 réf. 180.

Description technique

Ø serrage D ₁	16 mm
Longueur de col cote A	130 mm
Ø D ₂	27 mm
Ø ext. D	34 mm
Arrosage	Obturable

Support	SA 40 A = 130
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin de frettage

Accessoires

TiretteMazak, type A Pour cône 40M	308670 40M
Tirette 60°étanche Pour cône 40	308785 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308660 40
TiretteMori-Seiki, étanche, type A (L1 = 29 mm) Pour cône 40	308630 40
TiretteType A Pour cône 40	308600 40
Tiretteétanche, type A Pour cône 40	308610 40
Tirette Hurco 45° avec ajustementétanche Pour cône 40	308802 40
Tiretteétanche Pour cône 40	308635 40
Appareils de frettage Type SU1	354210 SU1
Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308820 40
Tirette 45°étanche Pour cône 40	308765 40
Rallonge pour mandrin de frettage 4,5°sans vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 25/16 mm	302410 25/16
Tiretteétanche, type B Pour cône 40	308620 40
Rallonge pour mandrin de frettage 4,5°sans vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
	308801 40

Tirette Hurco 45° avec alésage 4 mm et ajustement étanche
Pour cône 40

Adaptateur de refroidissement court 4,5° Pour Ø serrage 12,1-16 mm	354235 12,1-16
---	----------------

Tirette Mori-Seiki, étanche, type A (L1 = 26 mm) Pour cône 40	308625 40
---	-----------

Clés de serrage pour tirettes ISO 7388 pour taille cône SA 40	308830 40
---	-----------

Tirette 45° étanche Pour cône 40	308760 40
----------------------------------	-----------

Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 40	308615 40
---	-----------

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 25/16 mm	302416 25/16
---	--------------

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° avec vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 25/16 mm	302412 25/16
---	--------------

Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 40	308700 40
---	-----------

Tirette 90° étanche Pour cône 40	308790 40
----------------------------------	-----------

Adaptateur de refroidissement long 4,5° Pour Ø serrage 12,1-16 mm	354236 12,1-16
--	----------------

Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche Pour cône 40	308806 40
--	-----------

Unités de refroidissement Type CU1	354215 CU1
------------------------------------	------------

Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 40	308605 40
--	-----------

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 32/16 mm	302410 32/16
---	--------------

Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 40	308740 40
---	-----------

Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 12-20 mm	354240 12-20
---	--------------

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° avec vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 32/16 mm	302412 32/16
---	--------------

Tirette étanche, type B Pour cône 40	308650 40
--------------------------------------	-----------

Adaptateur de base Pour SA pour queue conique SA 40	354225 40
---	-----------

Tirette Type B Pour cône 40	308640 40
-----------------------------	-----------

Tirette 90° étanche Pour cône 40	308795 40
----------------------------------	-----------