

Garant**Mandrin de frettage, SA 50 court, Ø serrage D1: 18mm****Données de commande**

N° commande	302285 18
GTIN	4045197288158
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- **Acier réfractaire.**
- **Réf. 3–5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.**
- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308800, clés de serrage AB 308820 – 308835, rallonges pour mandrins de frettage 302410 – 302419. Appareils de frettage, accessoires 354210 – 354450, jeu de vis d'équilibrage 309906 réf. 180.

Description technique

Longueur de col cote A	80 mm
Ø serrage D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm
Ø ext. D	41 mm
Support	SA 50 court
Norme de porte-outils	ISO 7388-1

Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	UGV
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrin de frettage

Accessoires

Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° avec vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Disque interchangeable pour bobine SU1 Pour Ø serrage 12-20 mm	354240 12-20
Tirette, 18CrNiMo7étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Appareils de frettage Type SU1	354210 SU1
Tirette, 18CrNiMo7Type A Pour cône 50	308605 50
Adaptateur de base Pour SA pour queue conique SA 50	354225 50
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308795 50
TiretteType B Pour cône 50	308640 50
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tirette 45°étanche Pour cône 50	308765 50
Tirette 90°étanche Pour cône 50	308790 50
Adaptateur de refroidissement long4,5° Pour Ø serrage 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Tiretteétanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette spéciale sans filetage intérieurétanche Pour cône 50	308720 50
Adaptateur de refroidissement court4,5° Pour Ø serrage 16,1-22 mm	354235 16,1-22
	308820 50

Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50

Rallonge pour mandrin de freinage 4,5° sans vis de réglage de longueur Ø d / Ø D1 32/18 mm

302410 32/18

Tirette 60° étanche Pour cône 50

308785 50

Tirette étanche, type A Pour cône 50

308610 50

Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50

308740 50

Tirette étanche Pour cône 50

308660 50

Tirette 45° étanche Pour cône 50

308760 50

Unités de refroidissement Type CU1

354215 CU1

Tirette Type A Pour cône 50

308600 50