

**LOCTITE****Frein filet, 50 ml, Référence fabricant: 2701**

## Données de commande

N° commande	083301 2701
GTIN	4058093009185
Classe d'article	04L

## Description

### Exécution:

L'utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les colles anaérobies à un composant conviennent à tous les types et formes de filets. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement.

### Frein filet liquide.

### Utilisation:

**Serrage faible** – Desserrage possible avec un outil normal.

**Serrage moyen** – Desserrage encore possible avec un outil normal.

**Serrage très fort** – Desserrage uniquement possible avec un outil spécial ou par chauffage (>150 °C). Utilisation idéale sur les surfaces passives, p. ex. aciers CrNi fortement alliés.

### Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyeurs universels 083391 et 083392. Emploi rapide et aisé pour bouteilles 50 ml avec 083344 réf. 50.

## Description technique

Couple initial de décollement min.	38 Nm
Pour tailles de filetages M jusqu'à	M20

Référence fabricant	LOCTITE 2701
Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Forme	liquide
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	17 mois
pour applications	Freins-filets
pour applications	Jointoyage
pour applications	Surfaces galvanisées
Couleur	Vert
pour matériau	Métal
Propriété	étanche
Propriété	fluorescent sous la lumière UV
Propriété	résistant à l'huile
Propriété	résistant aux vibrations
Propriété	empêche le grippage
Point d'éclair	93 °C
Contenance	50 ml
Base chimique	Ester de diméthacrylate
Température de stockage	8 - 21 °C
Plage de températures	-55 - 150 °C
Utilisable après	6 h
Maniabilité après	10 min
Viscosité dynamique	500 - 900 mPas
Démontage	lourde
Classe de résistance	Très fort
Densité	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Attribut des noms de produit	50 ml
Type de produit	Freins-filets

## Accessoires

Pompe à main péristaltique avec jeu d'aiguilles de dosage  
Pour taille de récipient 50 ml

---

083344 50