

Garant**Barre d'alésage HSS, à droite, Porte-à-faux / plaquette: 66/S4mm****Données de commande**

N° commande	268702 66/S4
GTIN	4045197591937
Classe d'article	21V

Description technique

Code ISO porte-outils	AH08H SCLDR/LS4
Taille plaquette	4 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	9,05 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 10
Déport L_3	4,5 mm
Plaquette adaptée	CDCT S4010.
Longueur totale L	100 mm
Hauteur de serrage L_2	7,49 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	8 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX6	674248 TX6
Jeu de vis pour plaquettes Type 10	269028 10
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200